



Druckluft und Pneumatik

Systeme de lubrification à brouillard d'huile, Ø filetage intérieur: 1/2pouce**Données de commande**

N° commande	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l'aide d'un clip de raccordement.

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties	202 mm
Hauteur (H)	248 mm

Débit pour unité de maintenance en 3 parties	3100 l/min
Ø filetage intérieur	1/2 pouce
Type de produit	Burettes

Accessoires

Réceptacle en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre 53 mm	080023 53
---	-----------