

## PRYOR

**Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 2mm**



### Données de commande

N° commande	085480 2
GTIN	5022044020283
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément**.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Livraison:

100 caractères  
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)  
1 pince  
1 clé Allen  
1 support

Dans un coffret en plastique.

#### Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

### Description technique

Nombre de caractères insérables	14
Longueur caractère	19,05 mm
Hauteur caractère	6,4 mm
Longueur porte-caractères	29 mm
Largeur caractère	2 mm
Hauteur écriture	2 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/X mm	085481 2/X
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/I mm	085481 2/I
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/T mm	085481 2/T
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/. mm	085481 2/.
Types d'acier interchangeablesJeux de chiffres 0 – 9 Hauteur écriture 2 mm	085483 2
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/Q mm	085481 2/Q
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/K mm	085481 2/K
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2// mm	085481 2//
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/7 mm	085481 2/7
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/B mm	085481 2/B
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2LEER mm	085481 2LEER

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/P mm	085481 2/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/O mm	085481 2/O
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/A mm	085481 2/A
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/, mm	085481 2/,
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/R mm	085481 2/R
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/L mm	085481 2/L
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/1 mm	085481 2/1
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/& mm	085481 2/&
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/F mm	085481 2/F
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/D mm	085481 2/D
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/- mm	085481 2/-
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/2 mm	085481 2/2
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/S mm	085481 2/S
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/J mm	085481 2/J
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/6 mm	085481 2/6
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/W mm	085481 2/W
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/M mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/Y mm

085481 2/Y

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/4 mm

085481 2/4

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/H mm

085481 2/H

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/G mm

085481 2/G

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/0 mm

085481 2/0

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/8 mm

085481 2/8

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/9 mm

085481 2/9

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/+ mm

085481 2/+

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/Z mm

085481 2/Z

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/3 mm

085481 2/3

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/V mm

085481 2/V

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/C mm

085481 2/C

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/E mm

085481 2/E

Porte-caractères, individuel pour jeu 085480 Pour hauteur  
d'écriture 2-3 mm

085482 2-3

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/N mm

085481 2/N

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur  
écriture / caractère 2/5 mm

085481 2/5