



Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A – Z, &, Hauteur écriture: 3mm



Données de commande

N° commande	085455 3
GTIN	4045197344328
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

Haute qualité, surface brunie.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm²**.

Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

Longueur totale: 63,5 mm

Epaisseur corps: 6,35

Description technique

Longueur totale	63,5 mm
Epaisseur corps	6,35

Fiche technique

Hauteur écriture	3 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
--------------------------	-------------