

## Aimant plat sans taraudage, Ferrite, Ø: 40mm



### Données de commande

N° commande	085910 40
GTIN	2050000964794
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en **ferrite dure**.

- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression / collage et fixation / maintien.

### Description technique

Ø	40 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Poids	55 g
Hauteur	8 mm
Force d'attraction	125 N
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat