

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150379 en coffret 90°, TiCN, Nombre de fraises: 17****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 150385 17     |
| GTIN             | 4045197445834 |
| Classe d'article | 11M           |

**Description****Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers d'usinage.

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

**Contenu:**

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Description technique**

|  |          |
|--|----------|
| Nombre de fraises                          | 17       |
| Nombre de dents Z                          | 3        |
| Revêtement                                 | TiCN     |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Type d'outils    | HSS E                            |
| Norme            | DIN 335 C                        |
| Queue            | Queue cylindrique avec h9        |
| Bague de couleur | bleu                             |
| Type de produit  | Fraises étagées et à chanfreiner |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm   | 150379 25   |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 5 mm    | 150379 5    |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 7 mm    | 150379 7    |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 12,4 mm | 150379 12,4 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm | 150379 11,5 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10,4 mm | 150379 10,4 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm   | 150379 15   |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 20,5 mm | 150379 20,5 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm    | 150379 6    |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8,3 mm  | 150379 8,3  |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6,3 mm  | 150379 6,3  |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 16,5 mm | 150379 16,5 |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 4,3 mm  | 150379 4,3  |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm   | 150379 10   |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm    | 150379 8    |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm   | 150379 19   |
| Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 23 mm   | 150379 23   |