



Ponceuse excentrique pneumatique, Type: G2438-65N



Données de commande

N° commande	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible. Pour le **ponçage grossier et intermédiaire** avec course de 5 mm, **sans aspiration**.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

Description technique

Ø plateau-support	150 mm
Poids	0,9 kg
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	540 l/min

Référence fabricant	G2438-6.5N
Niveau sonore	85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN	10,5 m/s ²
Course	5 mm
Type de produit	Ponceuse excentrique

Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 40	567775 40
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Plateau-support auto-agrippant PUDynaMaze Ø ext. 150 mm	567872 150
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 80	567775 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600