

**Garant**

**Jeu de fraises à chanfreiner 150378 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 6**



## Données de commande

N° commande	150381 6
GTIN	4045197086433
Classe d'article	11M

## Description

### Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers d'usinage.

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

### Contenu:

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	33 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	7 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	12 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	65 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150378 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150378 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150378 11,5

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150378 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150378 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150378 19