

Garant**Jeu de fraises à chanfreiner 150378 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 7**

Données de commande

N° commande	150381 7
GTIN	4045197086440
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers d'usinage.

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Contenu:

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Remarque(s):

Avec coffret 150370 **réf. 6**.

Description technique

Nombre de fraises	7
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	33 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	12 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	65 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150378 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150378 11,5

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150378 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150378 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150378 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150378 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm	150378 25