

Garant**Jeu de fraises à chanfreiner 150378 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 17**

Données de commande

N° commande	150381 17
GTIN	4045197086457
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers d'usinage.

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Contenu:

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Description technique

Nombre de fraises	17
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	33 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	25 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	7 m/min	S
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	12 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	65 m/min	N
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150378 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 12,4 mm	150378 12,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm	150378 25

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150378 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150378 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150378 10,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 23 mm	150378 23
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150378 20,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150378 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150378 11,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8,3 mm	150378 8,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150378 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150378 16,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 4,3 mm	150378 4,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150378 6,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 5 mm	150378 5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 7 mm	150378 7