



Compresseur d'atelier, Type: 210/10W



Données de commande

N° commande	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits. Petit compresseur compact avec chariot robuste pour une quantité d'air absorbée réduite.

Livraison:

Avec compresseur, réducteur de pression avec manomètre, raccord rapide.

Remarque(s):

Autres compresseurs d'atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Description technique

Volume réservoir à pression	10 l
Puissance de remplissage maximale	140 l/min
Poids	29 kg
Longueur	420 mm
Puissance d'aspiration maximale	210 l/min

Puissance absorbée	1,1 kW
Hauteur	650 mm
Pression maximale (air)	10 bar
Largeur	370 mm
Référence fabricant	210/10W
Type de produit	Compresseurs