



Cadenas à cylindre à clés différentes, Ø boîtier: 40mm



Données de commande

N° commande	085890 40
GTIN	4045197680044
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

Corps robuste en acier inoxydable.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 3 clés.

Description technique

Ø anse	6 mm
Ø corps max	40 mm
Anse à double verrouillage	oui
Matériau branches	Acier, chromé
Mécanisme de fermeture	Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Nombre de clés	3

Avec cache-entrée	non
Anse trempée	oui
Matériau boîtier	Acier inoxydable, INOX
Pour barillets extractibles	non
adaptabilité	non
Nombre de serrures	1
Fermeture	à clés différentes
Type de produit	Cadenas