

**Filtre 5 µm, Ø filetage intérieur: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	080014 3/8
GTIN	4047322244800
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l'aide d'un clip de raccordement.

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Hauteur (H)	196 mm
Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties	183 mm

Ø filetage intérieur	3/8 pouce
Débit pour unité de maintenance en 3 parties	1150 l/min
Type de produit	Filtre

Accessoires

Récipient en polycarbonate pour filtres Ø verre 33 mm	080024 33
---	-----------