

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150379 en coffret 90°, TiCN, Nombre de fraises: 7****Données de commande**

N° commande	150385 7
GTIN	4045197445827
Classe d'article	11M

**Description****Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers d'usinage.

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

**Contenu:**

1 fraise à chanfreiner de précision de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Remarque(s):**

Avec coffret 150370 **réf. 6**.

**Description technique**

Nombre de fraises	7
Nombre de dents Z	3
Revêtement	TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150379 11,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm	150379 25
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150379 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150379 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150379 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150379 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150379 10