

PRYOR

Jeu de caractères alphanumériques interchangeables, police normale 0 – 9 et A – Z, Hauteur écriture: 3mm



Données de commande

N° commande	085480 3
GTIN	5022044020153
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Outil d'estampage de haute précision pour un marquage rapide et rationnel avec **plusieurs lettres et chiffres simultanément.**

Utilisation:

Pour le marquage de matières (p. ex. plaques signalétiques, outils, pièces de machines, etc.) présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm².**

Livraison:

100 caractères
12 pièces d'écartement (hauteur d'écriture 5 mm: 6 pièces)
1 pince
1 clé Allen
1 support

Dans un coffret en plastique.

Pièce(s) de rechange:

Possibilité de commander des caractères individuels sous 085481 en indiquant la hauteur d'écriture / le caractère désiré (p. ex. 085481 réf. 3/E).

Description technique

Largeur caractère	3,2 mm
Longueur porte-caractères	29 mm
Nombre de caractères insérables	9
Longueur caractère	19,05 mm
Hauteur écriture	3 mm
Hauteur caractère	6,4 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

Accessoires

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/+ mm	085481 3/+
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/8 mm	085481 3/8
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/T mm	085481 3/T
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/Y mm	085481 3/Y
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/F mm	085481 3/F
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/& mm	085481 3/&
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/M mm	085481 3/M
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/H mm	085481 3/H
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/N mm	085481 3/N
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/V mm	085481 3/V
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/U mm	085481 3/U

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3// mm	085481 3//
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/R mm	085481 3/R
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/D mm	085481 3/D
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/, mm	085481 3/,
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/2 mm	085481 3/2
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/A mm	085481 3/A
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/K mm	085481 3/K
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/l mm	085481 3/l
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/E mm	085481 3/E
Porte-caractères, individuel pour jeu 085480 Pour hauteur d'écriture 2-3 mm	085482 2-3
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/B mm	085481 3/B
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/O mm	085481 3/O
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/0 mm	085481 3/0
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/Q mm	085481 3/Q
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/S mm	085481 3/S
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/6 mm	085481 3/6
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/7 mm	085481 3/7
	085483 3

Types d'acier interchangeables Jeux de chiffres 0 – 9

Hauteur écriture 3 mm

Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/5 mm	085481 3/5
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/3 mm	085481 3/3
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/W mm	085481 3/W
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/4 mm	085481 3/4
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/X mm	085481 3/X
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/- mm	085481 3/-
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/1 mm	085481 3/1
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/Z mm	085481 3/Z
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/. mm	085481 3/.
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/G mm	085481 3/G
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3LEER mm	085481 3LEER
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/J mm	085481 3/J
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/L mm	085481 3/L
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/C mm	085481 3/C
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/P mm	085481 3/P
Caractère interchangeable individuel pour 085480 Hauteur écriture / caractère 3/9 mm	085481 3/9