

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 25mm



Données de commande

N° commande	085915 25
GTIN	2050000965272
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Manchon taraudé	oui
Force d'attraction	40 N
Ø	25 mm
Hauteur	7 mm
Résistance max. à la température	120 °C
Hauteur avec taraudage	15 mm
Filetage	M4 mm
Matériau surface	galvanisé
Poids	22 g

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4	085921 M4
---	-----------