



Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes, Ø boîtier: 30mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085875 30 |
| GTIN | 4003482032404 |
| Classe d'article | 08Q |

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

Avec anse extra longue.

La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'**une seule serrure ou un seul cylindre** et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Description technique

| | |
|-------------------|-----|
| Anse haute | oui |
| Avec cache-entrée | non |

| | |
|----------------------------|--|
| Hauteur anse intérieure | 45 mm |
| Matériau branches | Acier, chromé |
| Ø anse | 5 mm |
| Mécanisme de fermeture | Mécanisme de fermeture de précision inoxydable |
| Nombre de clés | 2 |
| Ø corps max | 30 mm |
| Pour barillet extractibles | non |
| Anse trempée | oui |
| Matériau boîtier | Laiton |
| Anse à double verrouillage | oui |
| adaptabilité | non |
| Fermeture | à clés différentes |
| Nombre de serrures | 1 |
| Série | 116 Profi |
| Type de produit | Cadenas |