

Garant**Fraise à chanfreiner 75°, non revêtu, Ø ext. Dc: 10,4mm**

Données de commande

N° commande	150425 10,4
GTIN	4045197087171
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, **sans facettes**, que lors de l'ébavurage.

Description technique

Ø fraise min., pour alésages à partir de	2,5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm ²	0,12 mm/tr
Ø ext.	10,4 mm
Tolérance de queue	h9
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	51 mm
Nombre de dents Z	3
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	75 degré
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Queue	Queue cylindrique avec h9

Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		