

Garant

Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 400/4



Données de commande

N° commande	171000 400/4
GTIN	4045197094858
Classe d'article	11R

Description

Exécution:

GARANT – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

Denture: normal

Largeur: 32 mm

Epaisseur: 2 mm

Ø trou de serrage: 8,5 mm

Description technique

Longueur L	400 mm
Largeur	32 mm
Dents / pouce	4
Epaisseur	2 mm
Ø trou de serrage	8,5 mm
Denture	normal
Type d'outils	HSS
Type de produit	Lames de scie machine

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée
Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
av. arrosage max.	adaptée