



Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes, Ø boîtier: 40mm



Données de commande

N° commande	085875 40
GTIN	4003482032602
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

Avec anse extra longue.

La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'**une seule serrure ou un seul cylindre** et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Description technique

Ø anse	6 mm
Anse à double verrouillage	oui

Hauteur anse intérieure	60 mm
Anse haute	oui
Matériau boîtier	Laiton
Ø corps max	40 mm
adaptabilité	non
Nombre de clés	2
Matériau branches	Acier, chromé
Anse trempée	oui
Mécanisme de fermeture	Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Pour barillet extractibles	non
Avec cache-entrée	non
Nombre de serrures	1
Fermeture	à clés différentes
Série	116 Profi
Type de produit	Cadenas