

Garant**Outil à ébavurer manuel 90°, Ø ext.: 20,5mm****Données de commande**

N° commande	150400 20,5
GTIN	4045197087096
Classe d'article	11M

Description**Exécution:**

Outil à ébavurer avec poignée plastique ergonomique. Manche ergonomique en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure spéciale de la surface, le **manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.**

Remarque(s):

Pour l'ébavurage propre de trous. Particulièrement utiles pour les opérations de montage. Autres outils à ébavurer manuels, voir groupe 83.

Description technique

Ø fraise min., pour alésages à partir de	3,5 mm
Ø ext.	20,5 mm
Longueur totale	141 mm
Longueur poignée	110 mm
Nombre de dents Z	3
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		