



Compresseur d'atelier, Type: 450/90D



Données de commande

N° commande	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits. Compresseur à 2 cylindres pour qté d'air absorbé moyennes, maniement extrêm. simple.

Livraison:

Avec compresseur, réducteur de pression avec manomètre, raccord rapide.

Remarque(s):

Autres compresseurs d'atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Description technique

Largeur	500 mm
Référence fabricant	450/90D
Longueur	1190 mm
Puissance absorbée	2,4 kW
Poids	86 kg
Puissance de remplissage maximale	330 l/min

Hauteur	840 mm
Pression maximale (air)	10 bar
Puissance d'aspiration maximale	450 l/min
Volume réservoir à pression	90 l
Type de produit	Compresseurs