

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085915 32
GTIN	2050000965289
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Force d'attraction	80 N
Résistance max. à la température	120 °C
Poids	32 g
Filetage	M4 mm
Ø	32 mm
Hauteur avec taraudage	15 mm
Hauteur	7 mm
Manchon taraudé	oui
Matériau surface	galvanisé

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4	085921 M4
---	-----------