

 Atlas Copco**Marteau burineur pneumatique, Type: P2531-H****Données de commande**

N° commande	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Marteau burineur pratique pour buriner et tronçonner.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Dimensions du porte-outils	10,2 mm
Longueur	193 mm
Poids	1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN	11,5 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	402 l/min

Référence fabricant	P2531-H
Forme du porte-outils	6 pans
Fréquence de frappe	50 Hz
Niveau sonore	100 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Marteaux burineurs

Accessoires

Burin Dimensions 20X178 mm	079739 20X178
Burin Dimensions 3,2X178 mm	079739 3,2X178