



Ponceuse à bande pneumatique Dynafile®, Type: 14010



Données de commande

N° commande	079551 14010
GTIN	616026140103
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Appareils polyvalents avec **guidage de bande réglable, alignement précis** et **bras de contact** interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un **changement de bande aisé et rapide**. Le **refroidissement de la bande abrasive** via l'évacuation d'air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable. **Dynafile®**, ponceuse à bande étroite robuste et universelle.

Utilisation:

Pour le ponçage, l'ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires. **Dynafile®**, 5 bras de contact, kit de traitement de surfaces, dimensions des bandes abrasives 3 – 4, 6, 13x610mm, valise de transport.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Largeur de bande	3–4; 6; 13 mm
Niveau sonore	77 dB(A)

Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Référence fabricant	Kit Dynafile I
Poids	1,4 kg
Quantité maximale d'air absorbé	876 l/min
Longueur ruban	610 mm
Série	Dynafile
Puissance de décharge	379 W
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Emballage	Valise
Type de produit	Ponceuses à bande

Accessoires

Bras de contact pour Dynafile® Type 11216	079559 11216
Bras de contact pour Dynafile® Type 11232	079559 11232
Bras de contact pour Dynafile® Type 11218	079559 11218
Bras de contact pour Dynafile® Type 11219	079559 11219
Bras de contact pour Dynafile® Type 11213	079559 11213
Bras de contact pour Dynafile® Type 11231	079559 11231