

Jeu de 4 aimants, imprimés, Ferrite, Ø: 25mm



Données de commande

N° commande	085912 25
GTIN	2050001762108
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en **ferrite dure**.

- **Surface en plastique.**
- **Thermorésistant à température ambiante.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression / collage et fixation / maintien.

Description technique

Matériau surface	Plastique
Ø	25 mm
Force d'attraction	40 N
Hauteur	7 mm
Contenu du kit	4
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimants d'organisation

