

**Unité de maintenance montée en 2 parties, Ø filetage intérieur: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

**Unité de maintenance** série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Unité de maintenance montée en 2 parties, avec régulateur de pression, système de lubrification à brouillard d'huile et filtre.

**Avantage(s):**

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

**Utilisation:**

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

**Description technique**

Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties	93 mm
Ø filetage intérieur	3/8 pouce

Hauteur (H)	196 mm
Type de produit	Unité de maintenance

---

## Accessoires

Récepteur en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre 33 mm	080023 33
Équerres de montage avec 2 vis Type ZW11	080025 ZW11
Récepteur en polycarbonate pour filtres Ø verre 33 mm	080024 33