

Garant

Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 500/6



Données de commande

N° commande	171150 500/6
GTIN	4045197095237
Classe d'article	11R

Description

Exécution:

GARANT – Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène **HSS (DMo5)**. Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, **puissance de coupe très élevée** (coupes rapides et longue durée de vie). L'avoyage précis garantit des coupes droites.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).

Important: respecter impérativement les conseils d'utilisation accompagnant les lames de scie.

Denture: normal

Largeur: 50 mm

Épaisseur: 2,5 mm

Ø trou de serrage: 10,5 mm

Description technique

Dents / pouce	6
Largeur	50 mm
Longueur L	500 mm
Épaisseur	2,5 mm
Ø trou de serrage	10,5 mm
Denture	normal
Type d'outils	HSS
Type de produit	Lames de scie machine

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		