



Lame de scie ruban RRR Plus, 30 m, Largeur mm / Dents / pouce: 16/4H



Données de commande

N° commande	172000 16/4H
GTIN	4045197253538
Classe d'article	16F

Description

Exécution:

Denture normale – Pas constant avec **angle de coupe de 0°**, lames non soudées, présentées dans un rouleau fermé en plastique.

RRR-Plus en acier à outils allié, rouleau de 30 m.

Utilisation:

Convient pour petites et moyennes sections (longueur de travail max. 70 mm).

Remarque(s):

- **Denture normale 10°: réf. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Denture variable 0°: réf. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Denture: normal

Angle de coupe: 10 degré

Denture: normal

Angle de coupe: 10 degré

Epaisseur: 0,8 mm

Description technique

Largeur	16 mm
---------	-------

Epaisseur	0,8 mm
Angle de coupe	10 degré
Denture	normal
Attribut des noms de produit	30 m
Longueur	30 m
Type de produit	Lame de scie ruban

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	85 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		