

Aimant plat sans taraudage, Ferrite, Ø: 10mm



Données de commande

N° commande	085910 10
GTIN	2050000965043
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en **ferrite dure**.

- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression / collage et fixation / maintien.

Description technique

Résistance max. à la température	120 °C
Hauteur	4,5 mm
Force d'attraction	4 N
Matériau surface	galvanisé
Ø	10 mm
Poids	2 g
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

