



Marteau burineur pneumatique, Type: P2551



Données de commande

N° commande	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Marteau burineur pratique pour buriner et tronçonner. Avec propriétés antivibratoires élevées.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Dimensions du porte-outils	12,7 mm
Forme du porte-outils	Carré
Niveau sonore	85 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	6,7 m/s ²
Référence fabricant	P2551
Fréquence de frappe	40 Hz
Longueur	435 mm
Quantité maximale d'air absorbé	480 l/min
Poids	2,95 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce

Raccord fileté	BSP
Type de produit	Marteaux burineurs

Accessoires

Burin Dimensions 19X178 mm	079739 19X178
Burin Dimensions 35X178 mm	079739 35X178