

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 40mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085915 40 |
| GTIN | 2050000965296 |
| Classe d'article | 08Q |

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hauteur | 8 mm |
| Hauteur avec taraudage | 18 mm |
| Poids | 60 g |
| Matériau surface | galvanisé |
| Force d'attraction | 125 N |
| Ø | 40 mm |
| Filetage | M5 mm |
| Manchon taraudé | oui |
| Résistance max. à la température | 120 °C |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Matériau noyau magnétique | Ferrite |
| Type de produit | Aimant plat |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M5 | 085921 M5 |
|---|-----------|