

bimos

**Chaise pivotante de travail Neon, mousse PU, avec roulettes, basse, Couleur: BLUE****Données de commande**

N° commande	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Classe d'article	96J

**Description****Exécution:**

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité, réglage de l'inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.

Siège et dossier en mousse polyuréthane douce. Faciles d'entretien, lavables, robustes et résistants aux produits légèrement acides et alcalins ainsi qu'aux influences mécaniques.

**Norme:****DIN 68877****Accessoire(s):**

Paire d'accoudoirs multifonctions 965455.

**Description technique**

Réglage du dossier à contact permanent	non
Couleur matériau de l'assise	noir
Matériau assise	Mousse polyuréthane
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Matériau dossier	Mousse polyuréthane
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Hauteur du dossier	570 mm
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Mécanisme synchrone	oui
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme	DIN 68877
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Plage de réglage profondeur d'assise	420 - 480 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Largeur d'assise	470 mm
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Série	Fluorescent
Support lombaire (disques intervertébraux)	non
Couleur ruban	Bleu
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail