

bimos

Chaise pivotante de travail Neon, tissu, avec roulettes, basse, Couleur: ORANGE**Données de commande**

N° commande	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Classe d'article	96J

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité, réglage de l'inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.

Siège et dossier avec rembourrage tissu doux. Confortable, résistant et respirant.

Norme:**DIN 68877****Accessoire(s):**

Paire d'accoudoirs multifonctions 965455.

Description technique

Mécanisme synchrone	oui
Support lombaire	oui

Exécution piètement	Jeu de roulettes
Couleur matériau de l'assise	noir
Largeur d'assise	470 mm
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Plage de réglage profondeur d'assise	420 - 480 mm
Réglage du dossier à contact permanent	non
Hauteur du dossier	570 mm
Norme	DIN 68877
Série	Fluorescent
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Matériau assise	Tissu
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Couleur ruban	orange
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail