

bimos

Chaise pivotante de travail Neon, Supertec, avec roulettes, basse, Couleur: GREY**Données de commande**

N° commande	965450 GREY
GTIN	4016849508900
Classe d'article	96J

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un vérin à gaz de sécurité, réglage de l'inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.

Supertec combine confort, douceur, respirabilité, très grande résistance, facilité de nettoyage et propriétés antiglissement. Grâce à son micro-blindage, il réunit les avantages du tissu et de la mousse PU.

Norme:**DIN 68877****Accessoire(s):**

Paire d'accoudoirs multifonctions 965455.

Description technique

Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Réglage du dossier à contact permanent	non
Mécanisme synchrone	oui
Support lombaire	oui
Norme	DIN 68877
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Hauteur du dossier	570 mm
Série	Fluorescent
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Largeur d'assise	470 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau assise	Supertec
Plage de réglage profondeur d'assise	420 - 480 mm
Couleur matériau de l'assise	noir
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Couleur ruban	gris
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	450 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail