

**Lame de rainurage / tronçonnage, neutre, Hauteur de lame h5: 32mm****Données de commande**

N° commande	278005 32
GTIN	4062406380779
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Adapté(s) pour:

Lames pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Attention:

Serrage de la plaquette de tronçonnage uniquement possible en combinaison avec les blocs porte-lames 278008 et 278009. Pour remplacer la plaquette de tronçonnage en toute facilité, il suffit de desserrer la vis avant de la barre de serrage du bloc porte-lames.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 14 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.

Description technique

Largeur b ₂	2,6 mm
Pour Ø pièce max.	65 mm
Hauteur h ₁	25 mm
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Hauteur de lame h ₅	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage