

**Blocs porte-lames, Hauteur de queue h: 25mm****Données de commande**

N° commande	278009 25
GTIN	4062406380809
Classe d'article	22B

**Description****Exécution:**

La barre de serrage fendue permet, en combinaison avec la lame de rainurage 278005, de serrer la plaquette de tronçonnage. Egalement compatible avec de nombreuses lames de tronçonnage standard d'autres fabricants (avec d'autres fixations de plaquettes).

**Description technique**

Hauteur de queue h	25 mm
Longueur d'épaulement b	20 mm
$h_2$	8 mm
Longueur totale $L_{tot}$	98 mm
$h_4$	25 mm
Largeur de queue $b_3$	36 mm
$h_3$	48 mm
Pour hauteur de lame $h_5$	32 mm
Vis de blocage	279816 2
Type de produit	Blocs porte-lames

