

**Porte-outils de tronçonnage, droite, Carré / plaquette: 25mm****Données de commande**

N° commande	278015 25
GTIN	4062406381394
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

Profondeur de coupe t_{max}	21 mm
Longueur de tête L_1	39 mm
Vis	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Longueur totale L	129 mm
Largeur fonctionnelle L_4	25 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Taille de queue	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

