


**Porte-outils de tronçonnage, à gauche, Carré / plaquette: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 278016 20 |
| GTIN | 4062406381714 |
| Classe d'article | 22B |

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Taille de queue | 20 mm |
| Profondeur de coupe t_{max} | 21 mm |
| Largeur fonctionnelle L_4 | 20 mm |
| Longueur de tête L_1 | 39 mm |
| Longueur totale L | 129 mm |
| Vis | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| Largeur de gorge w | 3 mm |
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Type d'utilisation | à gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

