

**Porte-outils de tronçonnage, droite, Carré / plaquette: 25mm****Données de commande**

N° commande	278017 25
GTIN	4062406381752
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

Longueur totale L	120 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Profondeur de coupe t _{max}	12 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Taille de queue	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

