

**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS: 20mm****Données de commande**

N° commande	278023 20
GTIN	4062406381639
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	16,5 mm
t_{max} Usinage intérieur	5 mm
Longueur totale L	200 mm
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Vis	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Déport L_3	8 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue D_s	20 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

