

**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS: 25mm****Données de commande**

N° commande	278023 25
GTIN	4062406381646
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

t _{max} Usinage intérieur	5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Longueur totale L	200 mm
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Déport L ₃	12 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	50 mm
Vis	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø queue D _s	25 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

