

**Barre d'alésage pour usinage de gorges, droite, Ø queue DS: 32mm****Données de commande**

N° commande	278023 32
GTIN	4062406381653
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	60 mm
Vis	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Ø pré-perçage min. D _{min}	30 mm
t _{max} Usinage intérieur	5 mm
Déport L ₃	14,5 mm
Ø queue D _s	32 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

