



## Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS: 20mm



### Données de commande

N° commande	278024 20
GTIN	4062406381660
Classe d'article	22B

### Description

#### Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

### Description technique

Largeur de gorge w	3; 4 mm
Déport L <sub>3</sub>	8 mm
t <sub>max</sub> Usinage intérieur	5 mm
Vis	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils en retrait	30 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	16,5 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Applications	#gorges frontales intérieures
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

