



**Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre, HBG25,  
Largeur de gorge w: 3mm**



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 278029 3      |
| GTIN             | 4062406381790 |
| Classe d'article | 22D           |

### Description

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 278005 et 278015 – 278056.

### Description technique

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rayon d'angle               | 0,3 mm           |
| Avance f                    | 0,07 - 0,2 mm/tr |
| Largeur de gorge w          | 3 mm             |
| Type d'outils               | Carbure          |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Classement finition/ébauche | Finition         |
| Tolérance largeur gorge w   | ±0,04 mm         |
| Application principale      | P                |
| Application secondaire      | M                |
| Condition de coupe          | Continue         |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nuance                      | HBG25                       |
| Nombre de changements/dents | 1                           |
| Profil de plaquette         | neutre                      |
| Type de produit             | Plaquettes pour tronçonnage |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 150 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 130 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 120 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 100 m/min      | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 100 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | moyennement adaptée | 80 m/min       | M        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 140 m/min      | K        |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| Continue                       | adaptée             |                |          |
| Irrégulière                    | moyennement adaptée |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |