



**Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre, HBG25,
Largeur de gorge w: 4mm**



Données de commande

N° commande	278029 4
GTIN	4062406381806
Classe d'article	22D

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils 278005 et 278015 – 278056.

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,3 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,26 mm/tr
Application principale	P
Application secondaire	M
Condition de coupe	Continue

Nuance	HBG25
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		