

HOLEX**Mandrin à verrouillage radial Modèle en métal, Type: 13-1/2****Données de commande**

N° commande	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Classe d'article	32W

Description**Exécution:**

- **Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).**
- **Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.**
- **Bonne précision de concentricité.**
- **Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).**

Mors de serrage spéciaux pour réduction de l'usure.

Description technique

Longueur mandrin fermé	71,2 mm
Ø ext.	42 mm
Support	1/2-20 pouce
Puissance machine max.	1100 W
Plage de serrage	1,5 - 13 mm
Longueur mandrin ouvert	64,5 mm
Type	13-1/2
Verrouillage radial	oui

Type de produit

Mandrins sans clé