



Ponceuse à bande pneumatique Dynafile®, Type: 15006



Données de commande

N° commande	079551 15006
GTIN	616026150065
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Appareils polyvalents avec **guidage de bande réglable, alignement précis** et **bras de contact** interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un **changement de bande aisé et rapide**. Le **refroidissement de la bande abrasive** via l'évacuation d'air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable. **Kit Mini-Dynafile® II**, ponceuse pratique compacte, de construction légère et souple. Tête pivotante. Idéale pour travailler dans des endroits confinés. Dimensions des bandes abrasives: 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Utilisation:

Pour le ponçage, l'ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires. **Mini-Dynafile® II**, 3 bras de contact, jeu de bandes abrasives, valise de transport.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Description technique

Poids	0,8 kg
Série	Mini- Dynafile II
Niveau sonore	81 dB(A)
Largeur de bande	3–4; 6; 13; mm

Longueur ruban	305 mm
Puissance de décharge	295 W
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	564 l/min
Référence fabricant	Kit Mini-Dynafile II
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Emballage	Valise
Type de produit	Ponceuses à bande

Accessoires

Bras de contact pour Mini-Dynafile® II Type 15026	079562 15026
Bras de contact pour Mini-Dynafile® II Type 15030	079562 15030
Bras de contact pour Mini-Dynafile® II Type 15028	079562 15028