


Garant**Porte-plaquettes radial Heavy-Duty, Gauche, Taille plaquette: 10mm****Données de commande**

N° commande	260617 10
GTIN	4062406384319
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu'à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils Heavy-Duty GARANT (274004).

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

Taille plaquette	10 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	60 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 1
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Sous-plaquette	269005 11
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L_{tot}	142 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Sous-plaquette Type 11	269005 11
Jeu de vis pour plaquettes Type 1	269028 1