

Garant**Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

N° commande	274106 4
GTIN	4062406384364
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Porte-lames 273893 – 273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	4 mm
Profondeur gorge max. t_{max}	32 mm
Longueur totale L	84 mm
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

