

**Garant****Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, droite, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274108 3      |
| GTIN             | 4062406384371 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Largeur de gorge w              | 3 mm                            |
| Profondeur gorge max. $t_{max}$ | 20 mm                           |
| Longueur totale L               | 72 mm                           |
| Type d'utilisation              | droite                          |
| Arrosage interne                | non                             |
| Clé système                     | oui                             |
| Rainurage axial possible        | non                             |
| Type de produit                 | Lame de rainurage / tronçonnage |

